

LATTO THERM

Vollautomatischer Milchsieder MS 5/MS 10/MS 20

Das Erwärmen von Getränken erfordert eine schonende Vorgehensweise. Besonders Getränke wie Milch und Kakao reagieren empfindlich. Bei falscher Erwärmung kann Schaumbildung entstehen, Fette können schwimmen und Milchbestandteile können sogar anbrennen.

LattoTherm – der fortschrittliche Getränkeerwärmer für den professionellen Einsatz, wurde speziell für Restaurants, Cafés und Hotel-, Altersheim- sowie Spitalküchen entwickelt.

Milch oder Getränke werden gleichmäßig erwärmt. Dabei wird garantiert, dass die Getränke nie direkt mit der Hitzequelle in Berührung kommen.



LattoTherm erwärmt Milch oder andere Getränke mit einem Wasserbad-System, welches auf folgende Weise funktioniert: In der doppelten Wand um die Milch herum wird Wasser gleichmäßig erwärmt. Die Milch übernimmt die Temperatur des Wärmemantels. Hierdurch erwärmt die Milch schnell, schonend und es wird ein Anbrennen verhindert. Die maximal einstellbare Temperatur beträgt 85°C. Alle **LattoTherm**-Produkte werden aus Edelstahl CrNi 18/8 hergestellt und sind leicht zu reinigen.

LattoTherm verfügt über ein Tomlinson-Ventil, dessen Oberteil zwecks Reinigung leicht zu entfernen ist.

Milchpackwärmer MPW

Der **Milchpackwärmer** wurde zum Erwärmen von Milch-, Kakao und Suppenpackungen entwickelt. Die **Milch** wird rundherum gleichmäßig durch ein raffiniertes trockenes **Au-Bain-Marie-System** erwärmt. Damit ist der **MPW** sehr hygienisch, da kein Wasser auf die Theke tropft, wenn die Packungen aus dem Wärmer herausgenommen werden. Der Inhalt der Getränkepackungen in dem raffinierten Gerät werden über eine thermostatische Temperaturregelung bis **maximal 80°C** erwärmt.




Mit dem einzigartigen, mitgelieferten Handgriff nehmen Sie die Packung aus dem **MPW**. Sie können das Getränk direkt aus der Packung einschenken. Nicht geöffnetes Gebinde kann so am nächsten Tag wieder gebraucht werden. Im **MPW** können bis zu drei Tetrapackungen hineingestellt werden.

Das Gerät ist auf Ihren Wunsch auch mit Automatik-Zeitschaltuhr lieferbar.

LATTO THERM

TECHNISCHE DATEN:



MS 5

Anschluss	400/2P NE
Elekt. Leistung	3200 W
Inhalt	5 lt.
Breite	260 mm
Tiefe inkl. Tropfwanne	420 mm
Höhe	520 mm
Zapfhöhe	190 mm
Gewicht	13 kg
Aufheizzeit	20 Min.
Aufbewahrungs-temperatur	85 °C

Standardausstattung

Tropffänger
Mischer
Reinigungsmittel

MS 10

Anschluss	400/3P NE
Elekt. Leistung	6600 W
Inhalt	10 lt.
Breite	340 mm
Tiefe inkl. Tropfwanne	490 mm
Höhe	565 mm
Zapfhöhe	210 mm
Gewicht	18 kg
Aufheizzeit	20 Min.
Aufbewahrungs-temperatur	85 °C

Standardausstattung

Tropffänger
Mischer
Reinigungsmittel


MS 20

Anschluss	400/3P NE
Elekt. Leistung	9600 W
Inhalt	20 lt.
Breite	340 mm
Tiefe inkl. Tropfwanne	490 mm
Höhe	725 mm
Zapfhöhe	210 mm
Gewicht	20 kg
Aufheizzeit	25 Min.
Aufbewahrungs-temperatur	85 °C

Standardausstattung

Tropffänger
Mischer
Reinigungsmittel

TECHNISCHE DATEN:



MPW

Anschluss	230 V	Kalt	Aufheizzeit	50 Min.
Elekt. Leistung	1100 W	In Betrieb	Aufheizzeit	20 Min.
Inhalt	3 x 1 lt.	Aufbewahrungs-temperatur	80 °C	
Breite	270 mm	Option mit Automatikzeitschluhr		
Tiefe	150 mm			
Höhe	240 mm			
A x B x C	240 x 270 x 150 mm			
Gewicht	13 kg			

Standardausstattung

1 Griff für Tetrapack

Zeltner
Beratung • Verkauf • Service

Zeltner
Systemtechnik AG
+41 (0)62 398 15 28
4629 Fuluobach | www.zeltner.system.ch

